



MOUSSE **BOURRELETS ET MOUSSE AGGLO**

■ **BOURRELETS**


Désignation	Condit°	Unité	Référence
Bourrelet agglo PR05 - 50x30mm	2m	ml	FM0205
Bourrelet agglo PR09 - 85x55mm	2m	ml	FM0209
Bourrelet agglo PR10 - 85x65mm	2m	ml	FM0210
Bourrelet agglo sifflet PR11 - diam. 30mm	2m	ml	FM0211
Bourrelet agglo sifflet PR29 - diam. 20mm	2m	ml	FM0229
Bourrelet agglo PR30 - 80x40mm	2m	ml	FM0230




Bourrelet PR05




Bourrelet PR09




Bourrelet PR10



Bourrelet PR11



Bourrelet PR29



Bourrelet PR30

Technique internationale de garniture industrielle

● **Caractéristiques**

Bourrelet préfabriqué en aggloméré de mousse de très haute densité (de 200 à 225kg/m²) pour le garnissage des sièges et sommiers.
Garantie sans déformation pour un emploi normal.

● **Mise en œuvre**

Se colle, s'agrafe, se cloue, se pique, se coud.

● **Collage**

- 1- Étendre une très mince et régulière couche de colle Néoprène sur la partie du profil à coller. Laisser sécher complètement.
- 2- Faire la même opération sur le support. Au moment où la colle est en humeur, appliquer et presser le profil. Le collage est alors immédiat et permanent.

■ **MOUSSE AGGLOMÉRÉE** en plaque (dimensions : 100x200cm)

Désignation	Épaisseur (en cm)	Unité	Référence
Mousse agglomérée densité 200kg/m ³	1cm	Pièce	FM0280
Mousse agglomérée densité 200kg/m ³	2cm	Pièce	FM0281
Mousse agglomérée densité 200kg/m ³	3cm	Pièce	FM0282
Mousse agglomérée densité 200kg/m ³	5cm	Pièce	FM0285

■ **CHAUSSETTE**

Chaussette extensible destinée à faciliter l'empochage des coussins dans leur housse

Désignation	Condit°	Unité	Référence
Chaussette 100% coton ivoire - Largeur 35cm - env. 22ml/kg	5kg	Pièce	FM0290
Chaussette Poly/coton blanche - Largeur 35cm - env. 29ml/kg	5kg	Pièce	FM0291